

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-1GE-FE-E-T de Juniper - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - RJ45 - 100m

ID del Producto: SFP1GEFEETST



El modelo SFP1GEFEETST es un módulo transceptor SFP por cobre compatible con el modelo SFP-1GE-FE-E-T de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad confiable a 1 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10/100/1000BASE-TX, a una distancia máxima de hasta 100 m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: cobre
- Tipo de conexión: Conector de RJ-45
- Distancia máxima de transferencia: 100 m
- MTBF: 4,655,371 horas
- Consumo energético: < 1.0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON JUNIPER FP-1GE-FE-E-T:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Juniper compatibles, para conectividad 1GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Juniper
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Estándares Industriales	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
Tipo de Fibra	Cobre
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	No

Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	4.655.371 horas

Requisitos de Energía

Tensión de Salida	3.3V DC
-------------------	---------

Características Físicas

Longitud del Producto	2.6 in [6.5 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
---------------------	---------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.