

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-1GE-LH de Juniper - 1000BASE-ZX - Fibra Monomodo (SMF) de 1 GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 80km - 1550 nm - DDM

ID del Producto: SFP1GELHST



El modelo SFP1GELHST es un módulo transceptor SFP por fibra óptica compatible con el modelo SFP-1GE-LH de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad confiable a 1 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 1000BASE-ZX , a una distancia máxima de hasta 80 km.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1550 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 80 km
- MTBF: 53,972,659 horas
- Consumo energético: < 1.0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON JUNIPER SFP-1GE-LH:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Juniper compatibles, para conectividad 1GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 1000BASE-ZX | 1Gbps | Monomodo | Conector LC | 1550nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 80km
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Estándares Industriales	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	80 km (49.7 mi)
Tipo de Fibra	Monomodo

Longitud de Onda	1550nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	53,972,659 hours

Conector(es)

Conector A	1 - Ranura SFP
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Características Físicas

Longitud del Producto	2.6 in [65.0 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
---------------------	---------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.