

## Juniper SFP-1GE-LX-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LX

Produkt ID: SFP1GELXST



SFP1GELXST är en Juniper SFP-1GE-LX-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Juniper®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över fiberkabel för 1000BASE-LX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 092 408 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

### Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Juniper SFP-1GE-LX garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja



Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	3 092 408 timmar
Strömförbrukning	< 1 W

---

#### Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	Fiberoptisk LC duplex
------------------------	-----------------------

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

---

#### Utseende

Produktlängd	2.2 in [56.6 mm]
Produktbredd	0.5 in [13.7 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.5 mm]
Produktvikt	0.7 oz [19.0 g]

---

#### Förpackning

Package Length	3.7 in [93.0 mm]
Package Width	4.7 in [11.9 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [49.0 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SFP-sändtagare
-----------------	----------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

