

Cisco SFP-GE-T-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T

Produkt ID: SFPC1110



SFPC1110 är en Cisco SFP-GE-T-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning (1 000 Mbit/s) över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-GE-T garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industristandarder	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	100m [328ft]
Fibertyp	Koppar
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Allmänna	Anmärkning om kompatibla nätverk: 10/100/1 000

specifikationer	Mbit/s (kräver utrustning med SGMII-kompabilitet)
Medeltid mellan fel (MTBF)	4 655 371 timmar
Strömförbrukning	< 1.3 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45

Ström

Utpänning 3.3V DC

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)

Luftfuktighet 30~70 % RH

Utseende

Produktlängd 2.8 in [70.0 mm]

Produktbredd 0.5 in [1.3 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 1.6 oz [46.0 g]

Förpackning

Paketets längd 4.4 in [11.3 cm]

Paketets bredd 3.6 in [9.1 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 10/100/1000 Mbps RJ45 SFP

Warranty Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.