Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-FE-100FX - Transceiver Mini GBIC 100BASE-FX

Nº de produit: SFPF1302C

Le modèle SFPF1302C est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco GLC-FE-100FX, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®. Il fournit une connectivité 100 Mb fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 100BASE-FX, avec une distance maximale de 2 km.

Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 1 310 nm

• Vitesse de transfert maximale : 155 Mbit/s

• Type : fibre optique multimode

• Type de connexion : Connecteur LC

• Distance maximale de transfert : 2 km

• MTBF : 1 472 572 heures

• Consommation électrique : moins de 1 watt

• Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Remplacement des SFP/Mini-GBIC endommagés ou défectueux dans de l'équipement conforme MSA ou Cisco

• Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

• Garanti 100 % compatible avec Cisco GLC-FE-100FX

• Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

• Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

• Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

• Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	WDM	Non
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3u 100BASE-FX
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	155 Mbit/s
	Distance de transfert max.	2 km (1.2 mi)
	Type de fibre optique	Multimode

	Longueur d'onde	1310nm
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	100 Mb/s
	MTBF	1 472 572 heures
	Consommation électrique	< 1 W
Connecteur(s)		
	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Ethernet à fibre optique 100 Mb/s
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Humidité	Humidité relative de 30~70 %
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
	Largeur du produit	0.4 in [0.9 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Poids du produit	0.9 oz [25.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	3.6 in [9.2 cm]
	Largeur du Paquet	4.4 in [11.3 cm]

	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	1.6 oz [46.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - SFP LC multimode 155 Mb/s
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis