

Cisco GLC-FE-100FX-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 100BASE-FX

Produkt ID: SFPF1302C



SFPF1302C är en Cisco GLC-FE-100FX-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 100 MB-anslutning över fiberkabel för 100BASE-FX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 2 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 155 Mbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 2 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 1 472 572 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätter defekt eller skadad SFP/mini-GBIC i MSA- eller Cisco-kompatibel utrustning
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-FE-100FX garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3u 100BASE-FX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	155 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	2 km (1.2 mi)
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Halv/full-duplex



DDM	Ja
Kompatibla nätverk	100 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 472 572 timmar
Strömförbrukning	< 1 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 100 Mbps fibernätverksutrustning och mediakonverterare

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Luftfuktighet	30~70 % RH

Utseende

Produktlängd	2.6 in [65.0 mm]
Produktbredd	0.4 in [9.0 mm]
Produkthöjd	0.6 in [14.0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [25.0 g]

Förpackning

Package Length	4.6 in [11.8 cm]
Package Width	3.6 in [92.0 mm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [95.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 155 Mbps Multi Mode LC SFP



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

