

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-FE20KT15R13 de Juniper - 100BASE-BX-D - Fibra BiDi Ethernet Monomodo (SMF) de 100 MbE

ID del Producto: SFPFE20KT5R3



El modelo SFPFE20KT5R3 es un transceptor SFP downstream por fibra óptica compatible con el modelo SFP-FE20KT15R13 de Juniper, que se puede emparejar con SFPFE20KT3R5 de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches MSA compatibles con 100BASE-BX10-D. El módulo transceptor SFP+ admite una distancia máxima de hasta 20 km y conectividad confiable a 100 MbE a través de cableado de fibra óptica.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 100 Mbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 20 km
- MTBF: 3,713,222 horas
- Consumo energético: < 1.0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON JUNIPER SFP-FE20KT15R13:** 100Mb SFP Ethernet BiDi de un solo filamento de fibra ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Juniper compatibles, para conectividad 100MbE fiable
- **AUMENTA EL ANCHO DE BANDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:** Este módulo transceptor WDM SFP+ bidireccional de 10 Gigabit Ethernet envía y recibe a través de un único tramo de cable de fibra óptica en lugar de dos
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 100BASE-BX-D | 100 Mbps | 100 Mb bidireccional Downstream | Monomodo (SMF) | Conector LC | 1550nmTX/1310nmRX | Monitorización de diagnóstico digital (DDM) | Distancias de hasta 20 km
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Estándares Industriales	IEEE 802.3 100BASE-BX10-D

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps
Distancia Máxima de Transferencia	20 km (12.4 mi)

	Tipo de Fibra	Monomodo
	Longitud de Onda	1550nmTx/1310nmRx
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	100 Mbps
	MTBF	3,713,222 hours
Conector(es)	Conector A	1 - Ranura SFP
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Características Físicas	Longitud del Producto	2.6 in [65.0 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
Información Acerca de la Garantía	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.