

StarTech.com Juniper SFP-GE10KT13R14 compatibel SFP - 1000Base-BX10-U
glasvezel optische transceiver - 10 km (SFPGE10KT3R4)

Productcode: SFPFE20KT5R3



De SFPGE10KT3R5 is een Juniper SFP-GE10KT13R15 compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000Base-BX10-U conform netwerken, op een maximale afstand van 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nmTx/1550nmRx
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: enkele modus
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 3,713,222 uren
- Stroomverbruik: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE10KT13R15

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-FE20KT15R13
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Heeft 3 jaar garantie

Hardware

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Compatible Brand | Juniper |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3 100BASE-BX10-D |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 100 Mbit/s |
| Max. overdrachtsafstand | 20 km (12.4 mi) |
| Glasvezeltype | Single-Mode |
| Golflengte | 1550nmTx/1310nmRx |
| Glasvezelmodus | Full-Duplex |
| DDM | Ja |
| Compatibele netwerken | 100 Mbit/s |
| MTBF | 3,713,222 hours |



| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Connector(en) | Connector A | SFP-sleuf |
| | Connector B | Glasvezel LC duplex |
| <hr/> | | |
| Fysieke eigenschappen | Lengte product | 2.6 in [65.0 mm] |
| | Breedte product | 0.6 in [14.0 mm] |
| | Hoogte product | 0.5 in [12.0 mm] |
| | Gewicht product | 2.5 oz [72.0 g] |
| <hr/> | | |
| Verpakkingsinformatie | Package Length | 9.1 in [23.0 cm] |
| | Package Width | 8.1 in [20.7 cm] |
| | Package Height | 0.6 in [15.0 mm] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 2.8 oz [80.0 g] |
| <hr/> | | |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | SFP Transceiver |
| <hr/> | | |

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

