

Cisco GLC-LH-SMD-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-LH

Produkt ID: SFPG1320C



SFPG1320C är en Cisco GLC-LH-SMD-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning över fiberkabel för 1000BASE-LH-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 20 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 20 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 2 722 277 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-LH-SMD garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-LH

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	20 km (12.4 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1310nm

	Fiber-driftsläge	Halv/full-duplex
	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	2 722 277 timmar
	Strömförbrukning	< 1 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
Ström		
	Utspanning	3.3V DC
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	30~70 % RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Produktlängd	2.4 in [60.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
	Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.4 in [11.3 cm]
	Paketets bredd	3.6 in [9.1 cm]

Paketets höjd 1.3 in [3.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 oz [42.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1,25 Gbps LC SFP i enkelläge

Warranty
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.