

Modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 40 km (Mini-GBIC)

ID prodotto: SFPG1340C



Il modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco® SM LC – 40 km SFPG1340C è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) per offrire una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di una porta monomodale LC ai dispositivi di rete in fibra Gigabit o al convertitore multimediale in fibra.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps e alla funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring), questo modulo SFP/Mini-GBIC LC può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete dotato di una porta SFP conforme a MSA oppure a Cisco. Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmittitore in fibra dispone della funzione hot-plug che permette di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Questo modulo monomodale SFP 1310 nm è compatibile con il ricetrasmittitore GLC-EX-SMD di Cisco.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di SFP/Mini GBIC difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco

- Permette di espandere la rete Gigabit fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,25 Gbps
- Supporta distanze fino a 40 km
- Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
- Compatibile con dispositivi Cisco
- Connettore in fibra LC
- Installabile a sistema avviato

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-EX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	30~70% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.4 in [60.0 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	0.6 oz [17.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.1 lb [0.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - SFP fibra monomodale LC 1,25 Gbps
--------------------------	---------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.