

Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule SM LC met DDM - 80 km (mini-GBIC)

Productcode: SFPG1580C



De SFPG1580C Cisco®-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule SM LC - 80 km is ontworpen om te voldoen aan MSA (Multi-Sourcing Agreement)-normen en is daardoor een kosteneffectieve manier om een single mode LC-poort aan uw gigabit glasvezelnetwerkapparatuur of glasvezelmediaconverter toe te voegen, die te vervangen of te upgraden.

Dankzij gegevensnelheden van maximaal 1,25 Gbps en ondersteuning voor Digital Diagnostics Monitoring (DDM) kan deze LC SFP/Mini-GBIC-module via een MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort op alle glasvezelnetwerkapparatuur worden geïnstalleerd. Deze glasvezelzendontvanger biedt gemak en schaalbaarheid en is volledig plugbaar, waardoor u de module kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of het apparaat opnieuw op te starten.

Deze 1310 nm single mode SFP-module is compatibel met de Cisco SFP-GE-Z-zendontvanger.

Gedekt door een StarTech.com levenslange garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Overdrachtsnelheden tot 1,25 Gbit/s
- Ondersteunt afstanden tot 80 km
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- Compatibel met Cisco-apperatuur
- LC-glasvezelaansluiting
- Volledig hot-pluggable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

Prestaties


Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	80 km (49.7 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1550nm
Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	Glasvezel LC duplex
----------------------------	---------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
---------	--



Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product	2.4 in [60.0 mm]
Breedte product	0.5 in [12.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.0 mm]
Gewicht product	0.6 oz [17.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [49.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,25 Gbit/s Single-Mode LC SFP
-------------	--------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

