

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-GE10KT13R15 de Juniper -  
1000BASE-BX-U - Fibra BiDi Ethernet Gigabit Monomodo (SMF) de 1 GbE

ID del Producto: SFPGE10KT3R5



El modelo SFPGE10KT3R5 es un módulo transceptor SFP por fibra óptica compatible con el modelo SFP-GE10KT13R15 de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad fiable a 1 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 1000BASE-BX10-U, a una distancia máxima de hasta 10 km.

#### Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 10 km
- MTBF: 3.713.222 horas
- Consumo energético: < 1,3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- 100% COMPATIBLE CON JUNIPER SFP-GE10KT13R15: 1 Gigabit SFP Ethernet BiDi de un solo filamento de fibra ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enruteadores y comutadores Juniper compatibles, para conectividad 1GbE fiable
- AUMENTA EL ANCHO DE BANDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: Este módulo transceptor WDM SFP+ bidireccional de 10 Gigabit Ethernet envía y recibe a través de un único tramo de cable de fibra óptica en lugar de dos
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enruteadores y comutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de comutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del comutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía      3 Years

Compatible Brand      Juniper

Estándares Industriales IEEE 802.3 1000BASE-BX10-U

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia      1,25 Gbps  
de Datos Máxima

Distancia Máxima de      10 km (6.2 mi)  
Transferencia

Tipo de Fibra      Monomodo

---

Longitud de Onda	1310nmTx/1550nmRx
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	3,713,222 hours
Consumo de Energía	< 1.3W

---

**Conecotor(es)**

Conecotor A	1 - Ranura SFP
Conecotor B	1 - LC Símplex de Fibra Óptica

---

**Características Físicas**

Longitud del Producto	2.6 in [65.0 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
---------------------	---------------------

---

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

