

StarTech.com Juniper SFP-GE40KT15R13 compatibel SFP - 1000Base-BX40-D  
glasvezel optische transceiver - 40 km (SFPGE40KT5R3)

Productcode: SFPGE40KT3R5



De SFPP10GELRMS is een Juniper SFPP-10GE-LRM compatibel glasvezel SFP+ transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 10GBase-LRM conform netwerken, op een maximale afstand van 2 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310nm
- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 2 km
- MTBF: 38,631,862 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP+ glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFPP-10GE-LRM

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

### Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-GE40KT13R15
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,6 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

---

#### Hardware

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Garantiebeleid       | 3 Years                    |
| Compatible Brand     | Juniper                    |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3 1000BASE-BX40-U |

---

#### Prestaties

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s            |
| Max. overdrachtsafstand     | 40 km (24.8 mi)        |
| Glasvezeltype               | Single-Mode            |
| Golflengte                  | 1310nmTx/1550nmRx      |
| Glasvezelmodus              | Full-Duplex            |
| DDM                         | Ja                     |
| Compatibele netwerken       | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) |
| MTBF                        | 3,713,222 hours        |



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Vermogensopname          | < 1.6W                 |
| <hr/>                    |                        |
| Connector(en)            |                        |
| Connector A              | SFP-sleuf              |
| Connector B              | Fiber Optic LC Simplex |
| <hr/>                    |                        |
| Fysieke eigenschappen    |                        |
| Lengte product           | 2.6 in [65.0 mm]       |
| Breedte product          | 0.6 in [14.0 mm]       |
| Hoogte product           | 0.5 in [12.0 mm]       |
| Gewicht product          | 2.5 oz [72.0 g]        |
| <hr/>                    |                        |
| Verpakkingsinformatie    |                        |
| Package Length           | 9.1 in [23.0 cm]       |
| Package Width            | 8.1 in [20.7 cm]       |
| Package Height           | 0.6 in [15.0 mm]       |
| Verzendgewicht (verpakt) | 2.8 oz [80.0 g]        |
| <hr/>                    |                        |
| Wat wordt er meegeleverd |                        |
| Meegeleverd              | SFP Transceiver        |
| <hr/>                    |                        |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

