Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-GE40KT15R13 de Juniper - 1000BASE-BX-D - Fibra BiDi Ethernet Gigabit Monomodo (SMF) de 1 GbE

ID del Producto: SFPGE40KT5R3

El modelo SFPGE40KT5R3 es un módulo transceptor SFP por fibra óptica compatible con el modelo SFP-GE40KT15R13 de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad fiable a 1 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 1000BASE-BX40-D, a una distancia máxima de hasta 40 km.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 1310 nm Tx / 1550 nm Rx

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1 Gbps

• Tipo: monomodo

• Tipo de conexión: Conector de LC

• Distancia máxima de transferencia: 40 km

• MTBF: 3.713.222 horas

• Consumo energético: < 1,6 W

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• 100% COMPATIBLE CON JUNIPER SFP-GE40KT15R13: 1 Gigabit SFP Ethernet BiDi de un solo filamento de fibra ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Juniper compatibles, para conectividad 1GbE fiable

• AUMENTA EL ANCHO DE BANDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: Este módulo transceptor WDM SFP+ bidireccional de 10 Gigabit Ethernet envía y recibe a través de un único tramo de cable de fibra óptica en lugar de dos

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Juniper
	Estándares Industriales	IEEE 802.3 1000BASE-BX40-D
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
	Distancia Máxima de Transferencia	40 km (24.8 mi)
	Tipo de Fibra	Monomodo

	Longitud de Onda	1550nmTx/1310nmRx
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
	MTBF	3,713,222 hours
	Consumo de Energía	< 1.6W
Conector(es)		
	Conector A	1 - Ranura SFP
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Características Físicas		
	Longitud del Producto	2.6 in [65.0 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.