

## Cisco SFP-GE-S Compatibile - Modulo SFP in fibra - 1000BASE-SX

ID prodotto: SFPGESST



Il prodotto SFPGESST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco SFP-GE-S, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-SX, a una distanza massima di 550 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: fibra multimodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 550 m
- MTBF: 3.381.761 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1 Watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Questo modulo per fibra SFP con funzione hot-swap consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

### Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-GE-S
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
DDM	Sì



Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
MTBF	3.381.761 ore
Consumo energetico	< 1 W

---

#### Connettore/i

Connettori unità locale	LC duplex in fibra ottica
-------------------------	---------------------------

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
------	--

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità	30~70% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.4 in [60.0 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.0 mm]
Peso prodotto	0.6 oz [17.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	3.6 in [92.0 mm]
Package Width	4.7 in [11.9 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.4 oz [95.0 g]

---

#### Contenuto della



confezione

Incluso nella  
confezione

SFP LC multimodale 1,25 Gbps

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

