

Cisco SFP-GE-S-kompatibel SFP-fibermodul - 1000BASE-SX

Produkt ID: SFPGESST



SFPGESST är en Cisco SFP-GE-S-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning över fiberkabel för 1000BASE-SX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 550 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 550 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 381 761 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-GE-S garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	550 m (1804 ft)
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	850nm
Fiber-driftsläge	Halv/full-duplex



DDM	Ja
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	3 381 761 timmar
Strömförbrukning	< 1 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
------	---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Luftfuktighet	30~70 % RH

Utseende

Produktlängd	2.4 in [60.0 mm]
Produktbredd	0.5 in [12.0 mm]
Produkthöjd	0.4 in [10.0 mm]
Produktvikt	0.6 oz [17.0 g]

Förpackning

Package Length	3.6 in [92.0 mm]
Package Width	4.7 in [11.9 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [95.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1,25 Gbps LC SFP i multiläge
-----------------	------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

