

## Cisco-compatibele gigabit glasvezel SFP-zendontvangermodule MM LC - 550 m (Mini-GBIC)

Productcode: SFPGLCSXMMST



De SFPGLCSXMMST is een Cisco GLC-SX-MM compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE (1000 Mbps) connectiviteit via glasvezelkabels, voor 1000BASE-SX conforme netwerken, op een afstand tot 550 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1,25 Gbps
- Type: Multi-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 550 m
- MTBF: 3.092.408 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare

netwerkprestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-SX-MM
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W

---

### Hardware

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime                |
| Compatible Brand     | Cisco                   |
| WDM                  | Nee                     |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |

---

### Prestaties

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s   |
| Max. overdrachtsafstand     | 550m [1804ft] |
| Glasvezeltype               | Multi-Mode    |

|                                  |                            |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                  | Golflengte                 | 850nm                                              |
|                                  | Glasvezelmodus             | Half/Full-Duplex                                   |
|                                  | DDM                        | Nee                                                |
|                                  | Compatibele netwerken      | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)                             |
|                                  | MTBF                       | 3.381.761 uur                                      |
|                                  | Vermogensopname            | < 1 W                                              |
| Connector(en)                    |                            |                                                    |
|                                  | Connectoren lokale eenheid | 1 - Glasvezel LC duplex                            |
| Speciale opmerkingen / vereisten |                            |                                                    |
|                                  | Notitie                    | Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur |
| Voeding                          |                            |                                                    |
|                                  | Uitgangsspanning           | 3.3V DC                                            |
| Gebruiksomgeving                 |                            |                                                    |
|                                  | Bedrijfstemperatuur        | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                        |
|                                  | Opslagtemperatuur          | -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)                      |
|                                  | Vochtigheid                | 30% - 70% rel. luchtvochtigheid                    |
| Fysieke eigenschappen            |                            |                                                    |
|                                  | Lengte product             | 2.4 in [60.0 mm]                                   |
|                                  | Breedte product            | 0.5 in [1.2 cm]                                    |
|                                  | Hoogte product             | 0.4 in [1.0 cm]                                    |
|                                  | Gewicht product            | 0.6 oz [16.0 g]                                    |
| Verpakkingsinformatie            |                            |                                                    |
|                                  | Lengte Verpakking          | 4.4 in [11.2 cm]                                   |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Package Width               | 3.5 in [9.0 cm] |
| Package Height              | 1.3 in [3.3 cm] |
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 1.7 oz [48.0 g] |

---

Wat wordt er  
meegeleverd

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 1,25 Gbps multimode LC SFP |
|-------------|--------------------------------|

---

Garantiebepalinge  
n

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.