

Cisco GLC-SX-MM-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-SX

Produkt ID: SFPGLCSXMMST



SFPGLCSXMMST är en Cisco GLC-SX-MM-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning (1 000 Mbps) över fiberkabel för 1000BASE-SX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 550 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 850 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 1,25 Gbps
- Typ: Fiber i multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 550 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 3 092 408 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco GLC-SX-MM garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Garantipolicy | Lifetime |
| Compatible Brand | Cisco |
| WDM | Nej |
| Industristandarder | IEEE 802.3z 1000BASE-SX |

Prestanda

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 1.25 Gbps |
| Maximalt överföringsavstånd | 550 m (1804 ft) |
| Fibertyp | Multiläge |
| Våglängd | 850nm |
| Fiber-driftsläge | Halv/full-duplex |



| | |
|----------------------------|--------------------|
| DDM | Nej |
| Kompatibla nätverk | 1000 Mbps (1 Gbps) |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 3 381 761 timmar |
| Strömförbrukning | < 1 W |

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

| | |
|------|---|
| Obs. | Användning med nätverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare |
|------|---|

Miljö

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Förvaringstemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 85°F) |
| Luftfuktighet | 30~70 % RH |

Utseende

| | |
|--------------|------------------|
| Produktlängd | 2.4 in [60.0 mm] |
| Produktbredd | 0.5 in [12.0 mm] |
| Produkthöjd | 0.4 in [10.0 mm] |
| Produktvikt | 0.6 oz [16.0 g] |

Förpackning

| | |
|-------------------------|------------------|
| Package Length | 4.6 in [11.8 cm] |
| Package Width | 3.7 in [95.0 mm] |
| Package Height | 1.3 in [32.0 mm] |
| Fraktvikt (förpackning) | 3.4 oz [95.0 g] |

Vad det är i lådan

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Ingår i paketet | 1,25 Gbps LC SFP i multiläge |
|-----------------|------------------------------|



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

