

Câble SFP+ à connexion directe compatible Cisco SFP-H10GB-ACU10M - DAC de 10 m

N° de produit: SFPH10GACU10



Le modèle SFPH10GACU10 est un câble SFP+ en cuivre à fixation directe compatible avec Cisco SFP-H10GB-ACU10M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble en cuivre Twinax actif prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet connectées au moyen de ports SFP+ (Mini-GBIC). Ce câble SFP+ en cuivre est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Conçu pour garantir un débit élevé, ce câble SFP+ faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance comme les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack.

StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb

- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks

Spécifications techniques

- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-H10GB-ACU10M
- Utilise une alternative de câblage économique aux installations en fibre optique
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,5 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Active Copper Cable

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Impédance	100 Ohm
Réseaux compatibles	10 Gb/s
Consommation électrique	< 0.5 W (per end)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SFP+
Connecteur B	1 - SFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-------------------------------	-----------------------------

Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
-------------------------	--------------------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	32.8 ft [10.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	12.5 oz [354.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.8 in [19.9 cm]
Largeur du Paquet	9.8 in [24.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.4 in [3.6 cm]
Poids brut	13.5 oz [382.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble SFP+
-----------------------	----------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis