

Cisco SFP-H10GB-ACU10M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 10 m

Produkt ID: SFPH10GACU10



SFPH10GACU10 är en Cisco SFP-H10GB-ACU10M-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här aktiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av 2 års garanti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

## Funktioner

- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-H10GB-ACU10M garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Hot-swappable
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Copper Cable

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.5 W (per end)

---

### Kontakt(er)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+

---

### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

### Utseende



Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	12.5 oz [354.0 g]

---

#### Förpackning

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	13.1 oz [370.0 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SFP+-kabel
-----------------	------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

