


Cable de 7m Twinax Direct Attach SFP+ a SFP+ - 10G Compatible con Cisco  
SFP-H10GB-ACU7M - DAC Cobre SFP+ 10GbE - DAC Activo de Bajo Poder 10Gbps -  
Firepower ASR9000 ASR1000

ID del Producto: SFPH10GBACU7



El modelo SFPH10GBACU7, compatible con el modelo SFP-H10GB-ACU7M de Cisco, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") activo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb

- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

## Características

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco SFP-H10GB-ACU7M
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Intercambiable en caliente

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Active Copper Cable

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Impedancia	100 Ohm
Redes Compatibles	10 Gbps
Consumo de Energía	< 0.5 W (per end)

---

### Conector(es)

Conector A	1 - SFP+
Conector B	1 - SFP+

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	23.0 ft [7.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	8.2 oz [231.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Ancho de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.9 oz [252.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - cable sfp+
---------------------	----------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.