

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M Compatibile - Cavo Modulo SFP+ ad attacco diretto - 1.5 m

ID prodotto: SFPH10GBCU15



Il prodotto SFPH10GBCU15 è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	10 Gbps
Consumo energetico	< 0.5 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	1 - SFP+
Connettore B	1 - SFP+

Alimentazione

Tensione di uscita	3.3V DC
--------------------	---------

Ambientale

Temperatura	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-------------	-----------------------------

d'esercizio

Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	4.9 ft [1.5 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	3.1 oz [89.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	7.2 in [18.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo sfp+
-----------------------------	---------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.