

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 6 m

Produkt ID: SFPH10GBCU6M



SFPH10GBCU6M är en Cisco SFP-H10GB-CU1-5M-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-H10GB-CU1-5M garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Hot-swappable

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.5 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Ström

Utspanning	3.3V DC
------------	---------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	19.7 ft [6.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	12.2 oz [347.0 g]

Förpackning

Paketets längd	7.9 in [20.1 cm]
Paketets bredd	9.6 in [24.5 cm]
Paketets höjd	1.4 in [3.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	12.8 oz [362.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel
-----------------	----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.