

Ricetrasmittitore fibra ottica monomodale SFP Gigabit 1310 nm - LC 40 km

ID prodotto: SFPLHSM



Il ricetrasmittitore fibra ottica monomodale SFP Gigabit 1310 nm - LC 40 km SFPLHSM è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) e offre una soluzione conveniente per aumentare le prestazioni e la connettività dei dispositivi di rete connessi con fibra ottica.

Un diodo laser DFB a estesa lunghezza d'onda (1310 nm) consente una distanza del cavo massima di 40 km tramite fibra monomodale. Questo modulo ricetrasmittitore SFP (fattore di forma ridotto) può essere installato su qualsiasi dispositivo di rete a fibra tramite la porta SFP conforme a MSA e offre una soluzione semplice per aggiornare i dispositivi di rete esistenti per la connessione ad aree remote mediante fibra monomodale con connettori LC.

Offrendo convenienza e scalabilità, il ricetrasmittitore ottico permette di installare il modulo LC monomodale senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Si utilizza per installazioni in fibra monomodale a lunga distanza
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti tramite fibra
- Perfetto per estensioni di rete e dorsali in fibra

- Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA

Caratteristiche

- Conforme a 1000BASE-LH IEEE 802.3z 1,25 Gbps
- Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
- Connettore presa LC duplex
- Dotato di laser DFP 1310 nm con standard di sicurezza classe 1 conforme a norma IEC 825
- Installabile a sistema avviato
- Supporto per funzionalità ID seriale

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LH

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	No
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)

Connettore/i

Connettori unità remote	LC duplex in fibra ottica
-------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-------------------------	-----------------------------



Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
------------------------------	-------------------------------

Umidità	Da 5 a 95% RH
---------	---------------

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.2 in [55.0 mm]
--------------------	------------------

Larghezza prodotto	0.5 in [13.0 mm]
--------------------	------------------

Altezza prodotto	0.4 in [9.0 mm]
------------------	-----------------

Peso prodotto	0.6 oz [17.2 g]
---------------	-----------------

Informazioni confezione

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
----------------	------------------

Package Width	1.0 in [25.0 mm]
---------------	------------------

Package Height	2.6 in [65.0 mm]
----------------	------------------

Peso spedizione (confezione)	1.4 oz [40.0 g]
------------------------------	-----------------

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittitore LC monomodale SFP
--------------------------	-------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

