

Module de transceiver SFP+ compatible Juniper SFPP-10GE-LRM - 10GBASE-LRM

N° de produit: SFPP10GELRMS



Le SFPP10GELRMS est un module de transceiver SFP+ fibre optique compatible Juniper SFPP-10GE-LRM qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Juniper®. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBASE-LRM et sur une distance maximale de 2 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 2 km
- MTBF : 38 631 862 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Juniper SFPP-10GE-LRM
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Normes de l'industrie	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	2 km (1.2 mi)
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	MTBF	38,631,862 hours
	Consommation électrique	< 1W
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Slot SFP
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
	Largeur du Paquet	3.7 in [9.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	1.8 oz [52.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - SFP+ Transceiver
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis