

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFPP-10GE-LRM
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industriestandaarden	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10.00 Gbps
Max. overdrachtsafstand	2 km (1.2 mi)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps

	MTBF	38,631,862 hours
	Vermogensopname	< 1W
Connector(en)	Connector A	1 - SFP-sleuf
	Connector B	1 - Glasvezel LC duplex
Fysieke eigenschappen	Lengte product	2.6 in [65.0 mm]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.5 oz [72.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	4.4 in [11.2 cm]
	Package Width	3.7 in [9.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP+ Transceiver
Garantiebepalingen	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.