

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con el Modelo SFPP-10GE-LR de Juniper - 10GBASE-LR - Fibra Monomodo SMF de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 10km - 1310nm - DDM

ID del Producto: SFPP10GELRST



El modelo SFPP10GELRST es un módulo transceptor SFP+ por fibra óptica compatible con el modelo SFPP-10GE-LR de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 10GBASE-LR, a una distancia máxima de hasta 10 km.

#### Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: monomodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 10 km
- MTBF: 38.631.862 horas
- Consumo energético: < 1,3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- 100% COMPATIBLE CON JUNIPER SFPP-10GE-LR: Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y commutadores Juniper compatibles, para conectividad 10GbE fiable
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-LR | 10Gbps | Monomodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 10 Km
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y commutadores Juniper; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON COMMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de commutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del commutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía      Lifetime

Compatible Brand      Juniper

Estándares Industriales IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia      10.00 Gbps  
de Datos Máxima

Distancia Máxima de      10 km (6.2 mi)  
Transferencia

Tipo de Fibra      Monomodo

---

Longitud de Onda	1310nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	38,631,862 hours
Consumo de Energía	< 1.3W

---

**Conecotor(es)**

Conecotor A	1 - Ranura SFP
Conecotor B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

---

**Características Físicas**

Longitud del Producto	2.6 in [65.0 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

---

**Información de la Caja**

Longitud de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [54.0 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

---

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

