

Module de transceiver SFP+ compatible Juniper SFPP-10GE-LR - 10GBASE-LR

N° de produit: SFPP10GELRST



Le SFPP10GELRST est un module de transceiver SFP+ fibre optique compatible Juniper SFPP-10GE-LR qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Juniper®. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBASE-LR et sur une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 38 631 862 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Juniper SFPP-10GE-LR
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	38,631,862 hours
Consommation électrique	< 1.3W

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Slot SFP
Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	2.6 in [65.0 mm]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.6 in [11.6 cm]
Package Width	3.7 in [9.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	1.9 oz [54.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis