

Ricetrasmittitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm

ID prodotto: SFPSXMM



SFPSXMM è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA e TAA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 1000BASE-SX. Il modulo ricetrasmittitore SFP supporta una distanza massima fino a 550 m e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra. Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1,25 Gbps
- Tipo: Fibra multimodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 550 m
- MTBF: 78.286 ore
- Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt
- DDM: No

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Offre connessioni affidabili da 1 Gigabit per reti compatibili con 1000BASE-SX
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Compatible Brand	MSA Compliant
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	No
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)



MTBF 78.286 ore

Consumo energetico < 1 W

Connettore/i

Connettori unità locale LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)

Umidità Da 5 a 95% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 2.2 in [55.0 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [13.0 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [9.0 mm]

Peso prodotto 0.6 oz [18.0 g]

Informazioni confezione

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 1.0 in [25.0 mm]

Package Height 2.6 in [65.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 1.4 oz [40.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Ricetrasmittitore LC multimodale SFP

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.