

MSA conform SFP transceiver module - 1000BASE-SX

Productcode: SFPSXMM



De SFPSXMM is een TAA- en MSA-conforme SFP glasvezel transceiver die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met 1000BASE-SX compatibele MSA switches en routers. De SFP transceiver module ondersteunt een maximumafstand van 550 m en levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via glasvezelkabels. Technische specificaties:

- Golflengte: 850 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 1,25 Gbps
- Type: Multi-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 550 m
- MTBF: 78.286 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- DDM: Nee

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor netwerkuitbreiding en backbone-netwerken via glasvezel
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Voldoet aan de 1,0625 Gbit/s glasvezelspecificaties FC-PI 100-M5-SN-I en FC-PI 100-M6-SN-I
- Ondersteuning voor Serial ID-functionaliteit
- Voldoet aan de SFP Multi Source Agreements (MSA) specificaties
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Compatible Brand	MSA Compliant
Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	550m [1804ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex

DDM	Ja
Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
MTBF	78.286 uur
Vermogensopname	< 1 W
Connector(en)	
Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Voeding	
Uitgangsspanning	3.3V DC
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Vochtigheid	5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	
Lengte product	2.2 in [55.0 mm]
Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
Gewicht product	0.6 oz [18.0 g]
Verpakkingsinformatie	
Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
Package Width	2.6 in [6.5 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - SFP Multi-Mode LC Transceiver

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.