

Mensola Rack 19" 1U - Ripiano Ventilato per Armadio Rack 19 pollici a sbalzo per Dispositivi e Apparecchiature di Rete non installabili a Rack - Resistente - Capacità: 25kg - Profondità 30 cm - Nero

ID prodotto: SHELF-1U-12-FIXED-V



Lo SHELF-1U-12-FIXED-V consente di aggiungere una mensola 1U da 30,5 cm di profondità a qualsiasi rack o armadio da 19" conforme a EIA-310. Il ripiano presenta delle fessure per migliorare la ventilazione all'interno dell'armadio Rack.

Qualità

Il ripiano fisso per rack a una portata di 25 kg per attrezzature e dispositivi di rete, è costruito in acciaio laminato a freddo di grado commerciale SPCC da 2,0 mm per garantire durata e resistenza. Consente di riporre dispositivi e accessori non installabili su Rack facilitandone l'accesso e la connettività.

Ottimizza la ventilazione

La base del ripiano ventilato presenta delle fessure che migliorano il flusso d'aria aiutando a dissipare il calore alle attrezzature per un funzionamento prolungato.

Accessori inclusi

Inclusi nella confezione dadi a gabbia quadrati M6 e viti M6 per installarlo in poco tempo.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **UNIVERSALE 19"**: Questa Mensola Rack 1U Ventilata da 30,5 cm, è progettata per adattarsi a qualsiasi armadio rack 19" conformi agli standard EIA-310; Adatta per PC, Media AV, Dispositivi IT per sale Server
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE**: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo spesso 2mm, il robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso totale di 25 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE**: La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **ACCESSO FACILE**: La Mensola Rack 19" 1U può essere utilizzata per modem, router, Access Point e altre apparecchiature IT/network che non possono essere installate nel rack o per rendere più agevole la manutenzione dei dispositivi usati frequentemente
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT**: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo scaffale rack per server con ventilazione 1U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]

Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	4.6 lb [2.1 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.1 in [45.9 cm]
Larghezza del Pacco	21.5 in [54.7 cm]
Altezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.4 lb [2.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano
	4 - Rondelle in plastica
	4 - Dadi quadrati in gabbia M6
	4 - Viti a gabbia M6
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

