

1U Rack Shelf - Universele Geventileerde 19 inch Server Rack Plank/Lade voor AV/Data/Netwerk Apparatuur – Cantilever/Uitkragende Ligger – Duurzaam Ontwerp – Max. 25kg - Diepte 30 cm (12")

Productcode: SHELF-1U-12-FIXED-V



Met de SHELF-1U-12-FIXED-V kunt u een 1U 30 cm diep rack shelf toevoegen aan elk EIA-310 conform, 19 inch rack of kast. De plank heeft ventilatiegaten voor een betere luchtstroom en om de temperaturen in uw rack te helpen verlagen.

Hoogwaardige constructie

De rack shelf is geschikt voor apparatuur tot 25 kg en is gemaakt van 2,0 mm SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit voor een lange levensduur en sterkte. Berg uw accessoires of niet-monteerbare apparaten op zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en op uw apparatuur kunnen worden aangesloten.

Maximale ventilatie

Het geventileerde schap verbetert de luchtstroom doordat warmte van uw apparatuur af wordt geleid zodat uw apparaten langer koeler blijven.

Inclusief bevestigingsmaterialen

Voor nog meer gemak worden M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven meegeleverd voor een vlotte installatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **UNIVERSELE 19" UITVOERING:** Deze 1U rackmonteerbare shelf past in bijna elk EIA-310 conform 19" server rack en heeft een inwendige diepte van 30,5 cm voor uw data, IT, netwerk switches of andere apparatuur van merken zoals APC, Dell, Lenovo en HPE
- **DUURZAAM DESIGN:** Deze stevige uitkragende ligger is gemaakt van 2,0 mm dik SPCC commercieel koudgewalst staal met gegarandeerde lange levensduur en is geschikt voor een totaalgewicht van 25 kg. Kortom, de perfecte rack lade voor elke omgeving
- **MAXIMALE VENTILATIE:** de geventileerde plank/lade van deze rack shelf verbetert de luchtstroom voor een efficiënte warmteafvoer van uw apparatuur.
- **EENVOUDIGE TOEGANG:** Het schap kan worden gebruikt voor modems, routers, wifi toegangspunten en andere IT-/netwerk-/telecomapparatuur die in een rack kunnen worden gemonteerd of voor het opbergen van vaak gebruikte gereedschappen en benodigdheden
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 1U geventileerde server rack plank werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	1U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	4.6 lb [2.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.1 in [45.9 cm]
Breedte Verpakking	21.5 in [54.7 cm]
Hoogte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.4 lb [2.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - schap
	4 - kunststof sluitringen
	4 - M6 vierkante kooimoeren
	4 - M6 kooischroeven
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.