

1U Rack Shelf - Universele 19 inch Server Rack Plank/Lade voor AV/Data/Netwerk Apparatuur – Cantilever/Uitkragende Ligger – Duurzaam Ontwerp – Max. 25kg - Diepte 50 cm (20")

Productcode: SHELF-1U-20-FIXED-S



Met de SHELF-1U-20-FIXED-S kunt u een 1U 50,8 cm diep rack shelf toevoegen aan elk EIA-310 conform, 19 inch rack of kast.

Hoogwaardige constructie

De rack shelf is geschikt voor apparatuur tot 25 kg en is gemaakt van 2,0 mm SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit voor een lange levensduur en sterkte. Berg uw accessoires of niet-monteerbare apparaten op zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en op uw apparatuur kunnen worden aangesloten.

Twee installatieopties

U kunt het 1U rack schap bevestigen in een van de twee verschillende montagestanden. De standaardoptie, met het lipje omlaag of omgekeerd met het lipje omhoog waardoor u voorkomt dat uw apparatuur van de ligger glijdt.

Inclusief bevestigingsmaterialen

Voor nog meer gemak worden M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven meegeleverd zodat u uw apparatuur vlot kunt installeren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **UNIVERSELE 19" UITVOERING:** Deze 1U rackmonteerbare shelf past in bijna elk EIA-310 conform 19" server rack en heeft een inwendige diepte van 50,8 cm voor uw data, IT, netwerk switches of andere apparatuur van merken zoals APC, Dell, Lenovo en HPE
- **DUURZAAM DESIGN:** Deze stevige uitkragende ligger is gemaakt van 2,0 mm dik SPCC commercieel koudgewalst staal met gegarandeerde lange levensduur en is geschikt voor een totaalgewicht van 25 kg. Kortom, de perfecte rack lade voor elke omgeving
- **STRUCTURELE INTEGRITEIT:** Ontworpen met een neerwaarts gerichte voor- en achterrand die een minimale hoogte in beslag nemen en verticale schapruimte vrijhouden voor uw apparatuur; Neerwaartse randen hinderen niet bij het plaatsen/verwijderen van apparatuur
- **EENVOUDIGE TOEGANG:** Het schap kan worden gebruikt voor modems, routers, wifi toegangspunten en andere IT-/netwerk-/telecomapparatuur die in een rack kunnen worden gemonteerd of voor het opbergen van vaak gebruikte gereedschappen en benodigdheden
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 1U robuuste server rack shelf werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
U-hoogte	1U
Kabelbeheer	Nee

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Fysieke eigenschappen

Lengte product	20.0 in [50.8 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	8.8 lb [4.0 kg]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	21.9 in [55.7 cm]
Breedte Verpakking	4.3 in [11.0 cm]
Hoogte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.3 lb [5.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - schap
	4 - M6 vierkante kooimoeren
	4 - M6 kooischroeven
	4 - kunststof sluitringen
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.