

Mensola Rack 19" 1U - Ripiano Ventilato per Armadio Rack 19 pollici a sbalzo per Dispositivi e Apparecchiature di Rete non installabili a Rack - Struttura Resistente - Capacità: 25kg, Profondità 50cm

ID prodotto: SHELF-1U-20-FIXED-V



The SHELF-1U-20-FIXED-V consente di aggiungere una mensola 1U da 30 cm di profondità a qualsiasi rack o armadio da 19"" conforme a EIA-310. Il ripiano presenta delle fessure per migliorare la ventilazione all'interno dell'armadio Rack.

Qualità

Il ripiano fisso per rack a una portata di 25 kg per attrezzature e dispositivi di rete, è costruito in acciaio laminato a freddo di grado commerciale SPCC da 2,0 mm per garantire durata e resistenza. Consente di riporre dispositivi e accessori non installabili su Rack facilitandone l'accesso e la connettività.

Ottimizza la ventilazione

La base del ripiano ventilato presenta delle fessure che migliorano il flusso d'aria aiutando a dissipare il calore alle attrezzature per un funzionamento prolungato.

Accessori inclusi

Inclusi nella confezione dadi a gabbia quadrati M6 e viti M6 per installarlo in poco tempo."

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **UNIVERSALE 19"**: Questa Mensola Rack ventilata 1U da 50,8 cm è progettata per adattarsi a qualsiasi armadio rack 19" conforme agli standard EIA-310; Adatta per PC, Media AV, Dispositivi IT per sale Server
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE**: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo da 2mm, il robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso totale di 25 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE**: La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **ACCESSO FACILE**: La Mensola Rack 19" 1U può essere utilizzata per modem, router, Access Point e altre apparecchiature IT/network che non possono essere installate nel rack o per rendere più agevole la manutenzione dei dispositivi usati frequentemente
- **SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE**: questo solido rack/shelf di montaggio 1U conforme alle normative TAA per rack di server è coperto da garanzia e supporto tecnico gratuito a vita

StarTech.com

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	55.1 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	17.2 in [43.6 cm]

Profondità interna	20.0 in [50.8 cm]
Lunghezza prodotto	20.0 in [50.8 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	7.7 lb [3.5 kg]

**Informazioni
confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	22.2 in [56.3 cm]
Larghezza del Pacco	22.4 in [56.9 cm]
Altezza del Pacco	4.8 in [12.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.3 lb [4.7 kg]

**Contenuto della
confezione**

Incluso nella confezione	1 - Ripiano
	4 - Rondelle in plastica
	4 - Viti a gabbia M6
	4 - Dadi quadrati in gabbia M6
	1 - Guida di avvio rapido

**Informazioni sulla
garanzia**

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.