

Étagère Rack 19 pouces 2U - Plateau Rackable Universel Ventilé - Étagère Baie de Brassage - Étagère Cantilever Rack 19" - Capacité 91kg - Rangement Rack Informatique - Profondeur 35,6cm (14"), Noir

Nº de produit: SHELF-2U-14-CENTER-V



Le SHELF-2U-14-CENTER-V vous permet d'ajouter une étagère 2U de 35,6 cm (14 pouces) de profondeur à n'importe quel rack 19 pouces à 2 montants conforme à la norme EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer la circulation de l'air et aider à abaisser les températures dans votre rack.

#### Construction de qualité

L'étagère de rack centrée peut contenir jusqu'à 200 lb (91 kg) d'équipement et est construite à l'aide d'acier laminé à froid SPCC de qualité commerciale de 1/16 po (1,5 mm) d'épaisseur pour une durabilité et une robustesse à long terme. Accueillez vos accessoires ou dispositifs non montables pour faciliter l'accès ou la connectivité à votre équipement.

#### Matériel inclus

Inclut de manière pratique des écrous cage carrés M6 et des vis M6 pour le mettre en place en un rien de temps.

#### Certifications, rapports et compatibilité

#### Applications

#### Spécifications techniques

- SUPPORT UNIVERSELLE 19" : Cette étagère serveur 2U à ventilation centrale est conçue pour les racks serveurs 19" à 2 montants conformes à la norme EIA-310 et peut accueillir une profondeur de 35,6cm (14") pour vos équipements, IT, de réseau ou autres
- ÉTAGÈRE À MONTAGE CENTRAL : La conception à montage central permet d'accéder facilement à l'avant et à l'arrière de l'équipement, ce qui facilite l'installation, la maintenance et le passage des câbles
- CONCEPTION DURABLE : Construite en acier commercial SPCC laminé à froid de 1,5mm d'épaisseur, l'étagère robuste assure une durabilité à long terme et supporte un poids total de 91kg, ce qui en fait l'étagère parfaite pour tout environnement
- VENTILATION MAXIMISÉE: la plaque d'étagère ventilée de l'étagère du rack cantilever contribue à améliorer la circulation de l'air pour dissiper efficacement la chaleur de votre équipement
- AVANTAGE STARTECH.COM : Choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, cette étagère ventilée 2U pour rack serveur est garantie à vie par StarTech.com, y compris l'assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

**Matériel**

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

**Performance**

Weight Capacity (Stationary)	200.7 lb [91 kg]
------------------------------	------------------

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur interne	19.0 in [48.3 cm]
Profondeur interne	13.7 in [34.9 cm]
Longueur du produit	14.0 in [35.6 cm]

Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	3.4 in [8.7 cm]
Poids du produit	5.1 lb [2.3 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	16.1 in [40.8 cm]
Largeur du Colis	21.7 in [55.0 cm]
Hauteur du Paquet	4.8 in [12.1 cm]
Poids brut	7.4 lb [3.4 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Étagère
	10 - Écrous cage M6
	10 - Vis de cage M6
	10 - Rondelles de plastique
	1 - Guide de démarrage rapide

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis