

Mensola Rack 19" 2U - Ripiano Ventilato a sbalzo per Rack 19 pollici - Per Dispositivi/Apparecchiature di Rete non installabili a Rack; Montaggio Centrale - Resistente - Portata 91kg - Profondità 35cm

ID prodotto: SHELF-2U-14-CENTER-V



Lo SHELF-2U-14-CENTER-V permette di aggiungere un ripiano da 2U e 35,6 cm di profondità a qualsiasi rack a 2 montanti da 19 pollici conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiutare ad ridurre le temperature nell' armadio rack.

Qualità

La mensola Rack 19" 2U centrata ha una portata di 91 kg è realizzata in acciaio laminato a freddo di tipo commerciale SPCC dello spessore di 1,5 mm per garantire durata e resistenza. Riponi i tuoi accessori e i dispositivi non installabili al rack per facilitare l'accesso e la connettività delle apparecchiature.

Accessori inclusi

Inclusi nella confezione dadi quadrati a gabbia M6 e viti M6 per installarlo in pochissimo tempo.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **COMPATIBILITÀ UNIVERSALE PER RACK 19"**: Questa Mensola Rack 2U da 36 cm è progettata per adattarsi a qualsiasi armadio rack 19 pollici conformi agli standard EIA-310; Adatta per PC, AV Media, Dispositivi IT per sale Server
- **MENSOLA AD INSTALLAZIONE CENTRALE**: Il design ad installazione centrale permette un facile accesso alla parte anteriore e posteriore dell'apparecchiatura, consentendo una semplice installazione e manutenzione, una corretta e ordinata posa dei cavi
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE**: Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, questo robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso di 91 kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE**: La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **VANTAGGIO STARTECH.COM**: Scelta dai professionisti IT da oltre 30 anni, questa solida mensola rack ventila 2U è supportata a vita da StarTech.com, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	200.7 lb [91 kg]
------------------------------	------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	19.0 in [48.3 cm]
Profondità interna	13.7 in [34.9 cm]
Lunghezza prodotto	14.0 in [35.6 cm]

Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	3.4 in [8.7 cm]
Peso prodotto	5.1 lb [2.3 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	16.1 in [40.8 cm]
Larghezza del Pacco	21.7 in [55.0 cm]
Altezza del Pacco	4.8 in [12.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.4 lb [3.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ripiano
	10 - Dadi quadrati in gabbia M6
	10 - Viti a gabbia M6
	10 - Rondelle in plastica
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

