

2U Rack Shelf - Universele Geventileerde 19 inch Server Rack Plank/Lade voor AV/Data/Netwerk Apparatuur – Cantilever/Uitkragende Ligger – Duurzaam Ontwerp – Max. 91kg - Diepte 35 cm (14")

Productcode: SHELF-2U-14-CENTER-V



Met de SHELF-2U-14-CENTER-V kunt u een 2U 36 cm diep rack shelf toevoegen aan elk EIA-310 conform, 19 inch rack met 2 stijlen. Het schap heeft ventilatiegaten voor een betere luchtstroom en om de temperaturen in uw rack te helpen verlagen.

Hoogwaardige constructie

De gecentreerde ligger is geschikt voor apparatuur tot 91 kg en is gemaakt van 1,5 mm dik SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit voor een lange levensduur en sterkte. Berg uw accessoires of niet-monteerbare apparaten op zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en op uw apparatuur kunnen worden aangesloten.

Inclusief bevestigingsmaterialen

Voor nog meer gemak worden M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven meegeleverd voor een vlotte installatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **UNIVERSELE 19" UITVOERING:** Deze 2U rackmonteerbare shelf past in bijna elk EIA-310 conform 19" server rack en heeft een inwendige diepte van 35,6 cm voor uw data, IT, netwerk switches of andere apparatuur van merken zoals APC, Dell, Lenovo en HPE
- **SCHAPBEVESTIGING IN HET MIDDEN:** Door de montage in het midden hebt u gemakkelijk toegang vanaf de voor- en achterkant en kunt u uw apparatuur gemakkelijk installeren en onderhouden en kabels aanleggen
- **DUURZAAM DESIGN:** Deze stevige uitkragende ligger is gemaakt van 2,0 mm dik SPCC commercieel koudgewalst staal met gegarandeerde lange levensduur en is geschikt voor een totaalgewicht van 91 kg. Kortom, de perfecte rack lade voor elke omgeving
- **MAXIMALE VENTILATIE:** de geventileerde plank/lade van deze rack shelf verbetert de luchtstroom voor een efficiënte warmteafvoer van uw apparatuur.
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals. Dit 2U geventileerde server rack schap heeft levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	2U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	200.7 lb [91 kg]
------------------------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	19.0 in [48.3 cm]
Interne diepte	13.7 in [34.9 cm]
Lengte product	14.0 in [35.6 cm]

Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	3.4 in [8.7 cm]
Gewicht product	5.1 lb [2.3 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	16.1 in [40.8 cm]
Breedte Verpakking	21.7 in [55.0 cm]
Hoogte Verpakking	4.8 in [12.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.4 lb [3.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - schap
	10 - M6 vierkante kooimoeren
	10 - M6 kooischroeven
	10 - kunststof sluitringen
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.