

Étagère Rack 19 pouces 2U - Plateau Rackable Universel Ventilé - Étagère Baie de Brassage - Étagère Cantilever Rack 19" - Capacité 91kg - Rangement Rack Informatique - Profondeur 50cm (20"), Noir

Nº de produit: SHELF-2U-20-CENTER-V



Le SHELF-2U-20-CENTER-V vous permet d'ajouter une étagère de 2U 50,8 cm (20 pouces) de profondeur à n'importe quel rack ou armoire 19 pouces à 2 montants conforme à la norme EIA-310. L'étagère est ventilée pour améliorer le flux d'air et aider à abaisser les températures dans votre rack.

Construction de qualité

L'étagère de rack centrée peut contenir jusqu'à 91kg d'équipement et est construite à l'aide d'acier laminé à froid SPCC de qualité commerciale de 1,5 mm d'épaisseur pour une durabilité et une robustesse à long terme. Accueillez vos accessoires ou dispositifs non montables pour faciliter l'accès ou la connectivité à votre équipement.

Matériel inclus

Inclut de manière pratique des écrous cage carrés M6 et des vis M6 pour le mettre en place en un rien de temps.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- SUPPORT UNIVERSEL 19" : l'étagère serveur 2U à ventilation centrale est conçue pour s'adapter aux racks 19" à 2 montants conformes à la norme EIA-310 et peut accueillir une profondeur de 50,8 cm (20 pouces) pour vos équipements, IT, réseau ou autres
- SUPPORT CENTRAL : La conception du support central permet un accès facile à l'avant et à l'arrière de l'équipement, ce qui facilite l'installation, la maintenance et le passage des câbles
- CONCEPTION DURABLE : Fabriquée en acier commercial SPCC laminé à froid de 1,5 mm d'épaisseur, l'étagère robuste assure une durabilité à long terme et supporte un poids total de 91 kg, ce qui en fait l'étagère parfaite pour tout environnement
- VENTILATION MAXIMISÉE: la plaque d'étagère ventilée de l'étagère du rack cantilever contribue à améliorer la circulation de l'air pour dissiper efficacement la chaleur de votre équipement
- AVANTAGE STARTECH.COM : Choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, cette étagère ventilée 2U pour rack de serveur est garantie à vie par StarTech.com, y compris l'assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	2U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)	200.7 lb [91 kg]
------------------------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur interne	19.0 in [48.3 cm]
Profondeur interne	20.1 in [51.1 cm]
Longueur du produit	17.3 in [44.0 cm]
Largeur du produit	19.9 in [50.5 cm]

Hauteur du produit 3.4 in [8.7 cm]

Poids du produit 7.1 lb [3.2 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 21.7 in [55.1 cm]

Largeur du Colis 22.1 in [56.2 cm]

Hauteur du Paquet 5.0 in [12.6 cm]

Poids brut 9.6 lb [4.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Étagère

10 - Écrous cage M6

10 - Vis de cage M6

10 - Rondelles de plastique

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis