

Mensola Rack 19" 2U - Ripiano Ventilato per Server Rack 19 pollici a Sbalzo per Dispositivi e Apparecchiature di Rete non installabili a Rack - Resistente - Portata 91kg - Profondità 50cm - Nero

ID prodotto: SHELF-2U-20-CENTER-V



Lo SHELF-2U-20-CENTER-V permette di aggiungere un ripiano da 2U da 50,8 cm di profondità a qualsiasi server rack a 2 montanti da 19 pollici conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria e aiutare a ridurre le temperature nell' armadio rack.

Qualità

La mensola Rack 19" 2U centrata ha una portata di 91 kg è realizzata in acciaio laminato a freddo di tipo commerciale SPCC dello spessore di 1,5 mm per garantire durata e resistenza. Riponi i tuoi accessori e i dispositivi non installabili al rack per facilitare l'accesso e la connettività delle apparecchiature.

Accessori inclusi

Inclusi nella confezione dadi quadrati a gabbia M6 e viti M6 per installarlo in pochissimo tempo.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **UNIVERSALE:** Questo ripiano rack 2U ventilato con installazione centrale si adatta ad armadi Rack 19" a 2 montanti conformi agli standard EIA-310; Con profondità interna di 50,8 cm consente di riporre accessori/dispositivi di rete non installabili su rack
- **MENSOLA AD INSTALLAZIONE CENTRALE:** Il design ad installazione centrale permette un facile accesso alla parte anteriore e posteriore dell'apparecchiatura, consentendo una semplice installazione e manutenzione, una corretta e ordinata posa dei cavi
- **DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE:** Costruito con acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, questo robusto scaffale montato frontalmente assicura una lunga durata e supporta un peso di 91kg, rendendolo la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente
- **MASSIMIZZA LA VENTILAZIONE:** La piastra di ventilazione sullo scaffale cantilever assicura un flusso d'aria costante per dissipare efficacemente il calore sui server; perfetta per mantenere fresco computer e attrezzature AV a casa, in studio o nell'ufficio
- **SUPPORTO DA LEADER DEL SETTORE:** questo solido rack/shelf di montaggio 2U conforme alle normative TAA per rack di server è coperto da garanzia e supporto tecnico gratuito a vita

StarTech.com

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	2U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	200.7 lb [91 kg]
------------------------------	------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza interna	19.0 in [48.3 cm]
Profondità interna	20.1 in [51.1 cm]
Lunghezza prodotto	17.3 in [44.0 cm]

Larghezza prodotto 19.9 in [50.5 cm]

Altezza prodotto 3.4 in [8.7 cm]

Peso prodotto 7.1 lb [3.2 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 21.7 in [55.1 cm]

Larghezza del Pacco 22.1 in [56.2 cm]

Altezza del Pacco 5.0 in [12.6 cm]

Peso spedizione
(confezione) 9.6 lb [4.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Ripiano

10 - Dadi quadrati in gabbia M6

10 - Viti a gabbia M6

10 - Rondelle in plastica

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

