

Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero

ID prodotto: SLIDESHELF



Il ripiano completamente scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero SLIDESHELF permette di aggiungere un ripiano scorrevole/vassoio per tastiera 2 in 1 con cui è possibile abbattere i costi e aumentare la produttività. Se è necessario modificare l'armadio server, SLIDESHELF può essere modificato e riutilizzato come robusto ripiano scorrevole o cassetto estraibile 1U con capacità di carico fino a ca. 25 kg. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

È sufficiente capovolgere il cassetto installato per trasformarlo in un ripiano di supporto per monitor, laptop e altri dispositivi di diagnostica. Tramite una maniglia facilmente impugnabile è possibile controllare la situazione e riporre rapidamente il cassetto.

Il ripiano rack include tutti gli strumenti necessari per l'installazione ed è compatibile con rack 19" standard e armadi a profondità 22", compresi gli armadi DuraRack 7236CABINET, RK2236BKF, RK4236BK e RK4236BKNS di StarTech.com.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Da utilizzare con tutti i rack e gli armadi server 19" con montaggio a rack
- Per fornire spazio di archiviazione aggiuntivo a componenti hardware mission-critical

Caratteristiche

- Funziona come ripiano scorrevole o, se capovolto, come cassetto 1U
- Capacità di carico di 25 Kg
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
- Profondità 550 mm
- Include tutte le guide e l'hardware di montaggio

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	55.2 lb [25 kg]
------------------------------	-----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	21.9 in [55.7 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [44.0 mm]
Peso prodotto	12.6 lb [5.7 kg]
Profondità di montaggio massima	24.0 in [61.0 cm]
Profondità di montaggio minima	20.0 in [50.8 cm]

Informazioni
confezione

Package Length	24.8 in [63.0 cm]
Package Width	19.0 in [48.3 cm]
Package Height	2.9 in [74.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	14.5 lb [6.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Ripiano scorrevole 1U Fori di montaggio su lati frontale e posteriore Guide Assortimento di hardware, compresi dadi, viti e bulloni Viti M5 con rondella Dadi ingabbiati M5
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

