

USB 3.0 naar Slimline SATA ODD-behuizing

Productcode: SLSODDU33B



Door deze duurzame optische-schijfbehuizing wordt uw laptop, Ultrabook™ of tablet nog krachtiger door toevoeging van een externe USB 3.0 optische schijf (ODD). Schuif uw slimline SATA Blu-ray-, cd- of dvd-rom-schijf gewoon in deze compacte draagbare behuizing om optisch lezen en schrijven aan uw computer toe te voegen.

Met USB 3.0 als de uitganginterface ondersteunt de schijfbehuizing transmissiesnelheden tot 5 Gbps. Nu hebt u sneller toegang tot video's en andere grote bestanden, waardoor u onderweg waardevolle tijd bespaart.

Met een duurzame, stevige aluminium behuizing biedt deze externe behuizing van topkwaliteit u de compacte mobiliteit die u onderweg of in het veld nodig hebt. Daarnaast heeft de behuizing een USB-voeding, zodat u geen voedingsadapter meer hoeft mee te nemen.

De optische-schijfbehuizing is geschikt voor elk besturingssysteem, zodat u er zeker van kunt zijn dat het compatibel is met Mac®, Windows®, Linux® en Android™.

Het is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1, zodat u uw optische schijf op oudere computers kunt aansluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Voeg een Blu-ray of dvd-rom toe aan uw Ultrabook of laptop via USB 3.0
- Back-up data naar externe optische schijven met een dvd- of Blu-ray writer
- Verander uw slanke SATA optische reserveschijf in een draagbare USB 3.0 optische schijf

Eigenschappen

- Vergroot de mogelijkheden van uw computer door externe ondersteuning van een dvd- of Blu-ray rom-schijf toe te voegen
- Bespaar tijd door bestanden sneller te openen met USB 3.0
- Bescherm uw optische schijf met een stevige aluminium behuizing
- Maximale mobiliteit dankzij USB-voeding
- Geniet van plug & play installatie zonder dat software of stuurprogramma's vereist zijn

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1
Schijfgrootte	5.25in
Schijftype	Slimline SATA
Schijfinstallatie	Vast
Ondersteunde schijfhoogte(n)	12.7mm
Chipsetcode	Initio - INIC-3619

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
Hot-swappable	Ja
Algemene specificaties	Ondersteunt Blu-ray-, cd- of dvd-rom-schijven

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Sommige USB-hosts leveren mogelijk niet genoeg vermogen om de behuizing te bedienen met een geïnstalleerde ODD vanaf een enkele USB-poort. Een USB Y-kabel kan vereist zijn om de schijf te voeden.
---------	---

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof

Max. schijfhoogte	0.7 in [17.5 mm]
Lengte product	5.9 in [15.0 cm]
Breedte product	5.4 in [13.6 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	9.5 oz [270.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.2 in [20.8 cm]
Package Height	1.7 in [4.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.9 oz [421.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar Slimline SATA ODD-behuizing
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Installatieschroevenset
	1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.