

M.2 SSD behuizing voor M.2 SATA schijven - USB 3.1 (10Gbps) - USB-C

Productcode: SM21BMU31CI3



Voeg hoogwaardige externe dataopslag toe aan uw USB-C laptop, tablet of desktopcomputer, met deze SATA M.2 SSD behuizing. Zo kunt u uw SATA M.2 schijf gebruiken als een ultrasnelle externe opslagoplossing via een USB 3.1 Gen 2 verbinding. Hij is ideaal voor uw MacBook, Dell XPS, Chromebook Pixel of ander USB Type-C apparaat.

De compacte M.2 SATA naar USB adapter is uiterst mobiel en biedt u high-speed toegang tot uw data, waar u ook heen gaat. De geïntegreerde USB-C kabel (15,2 cm) betekent dat u de adapter altijd direct kunt aansluiten, zonder dat u er telkens aan moet denken om een kabel mee te nemen.

De sterke aluminum en kunststof behuizing omsluit uw M.2 SATA SSD en heeft een geïntegreerde ventilatie, waardoor de warmte beter wordt verspreid zodat uw schijf altijd een passende bedrijfstemperatuur heeft.

Gebruik uw M.2 SATA schijf eenvoudig voor externe dataopslag. Deze M.2 NGFF SSD behuizing kan eenvoudig worden aangesloten op uw M.2 SATA SSD via USB 3.1 Gen 2. U kunt bestanden snel, en zonder knelpunten, overdragen door een SATA M.2 SSD als uw externe schijf te gebruiken.

De behuizing ondersteunt de meest gebruikelijke M.2 SATA SSD's en meerdere schijflengtes, waaronder: 42 mm (2242), 60 mm (2260) en 80 mm (2280). De USB naar M.2 SATA behuizing werkt met USB-C hostapparaten en is ook compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poorten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Ideaal voor mobiele werkers die high-speed toegang tot externe data nodig hebben
- Zet uw M.2 SATA SSD om in een USB 3.1 Gen 2 externe schijf
- Draag bestanden sneller over door middel van een SATA M.2 SSD als uw externe schijf

Eigenschappen

- **EXTRA EXTERNE STORAGE VOOR UW USB-C LAPTOP:** Transformeer uw M.2 NGFF SATA-schijf in high performance externe storage met deze M.2 SSD-behuizing; sluit deze aan op uw MacBook, Dell XPS of ander USB Type-C apparaat; Compatibel met TB3 USB-C poorten
- **M.2 SATA SSD VERBINDING OVER USB 3.2 GEN 2:** Ervaar volledige SATA III-prestaties van uw M.2 SATA SSD via een USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) hostverbinding; Backwards compatible met SATA I/II en USB 3.0; Inclusief montageschroeven en schroevendraaier
- **UITERST COMPACT:** Het compacte ontwerp (11x5x1,4 cm) maakt deze M.2 SATA harde schijfbehuizing bijzonder geschikt om mee te nemen. Dankzij de vaste USB-C kabel (15,2cm) kunt u hem overal aansluiten, zonder dat u extra kabel nodig heeft
- **DUURZAAM ALUMINIUM:** Met deze robuuste SATA M.2 externe behuizing wordt uw schijf beschermd door een aluminium en kunststof behuizing; de ingebouwde ventilatiegaten helpen bij de warmteafvoer voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw schijf
- **BREDE M.2 SATA SSD COMPATIBILITEIT:** De M.2 SATA NGFF SSD-behuizing ondersteunt veelgebruikte M.2 SATA SSD's (B Key / B+M Key) en schijf lengtes zoals: 42mm (2242), 60mm (2260) en 80mm (2280); **OPMERKING:** Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCIe SSD's

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 2
Bus type	USB 3.2 Gen 2
Aantal stations	1
Schijfgrootte	22mm - M.2 SATA

	Schijftype	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
		M.2 (SATA, B+M-Key, NGFF)
	Schijfinstallatie	Vast
	Ondersteunde schijfhoogte(n)	2242
		2260
		2280
	Chipsetcode	JMicron - JMS580
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	Algemene specificaties	Niet compatibel met M.2 NVMe of AHCI PCI-Express SSD's
	MTBF	50.000 uur
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Voeding & activiteit

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Ingangsspanning 5V DC

Uitgangsspanning 5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Kabellengte 6.3 in [160 mm]

Lengte product 10.6 in [270 mm]

Breedte product 2.0 in [5.0 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 4.0 oz [114 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 7.0 oz [198.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - M.2 SATA behuizing met geïntegreerde USB-C kabel

1 - Schroevendraaier

4 - montageschroeven

1 - set bevestigingsmateriaal voor schijf

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.