

Hrddiskabinett med dubbla fack fr M.2 SATA SSD-enheter - USB 3.1 (10Gbps) - RAID

Product ID: SM22BU31C3R



Detta dubbla M.2 SATA-kabinett med RAID gr det enkelt att lgga till supersnabb, brbar extern lagring till din brbara dator, surfplatta, smarttelefon eller stationra dator med USB-C eller USB-A. Dess multipla RAID-lgengerkad kapacitet, frbtttrad prestanda eller dataredundans.

F tkomst till, fr ver och skerhetskopiera dina filer snabbt var du n r. Med detta M.2 RAID-kabinett med dubbla fack fr du enkel tkomst till din data genom att skapa en hgpresterande, superbrbar lagringslsning med tv M.2 SATA SSD-enheter (NGFF). Det r idealiskt fr kreativa proffs, som till exempel fotografer och videografer samt proffs inom fretag, utbildning och myndighetersom behver snabb tkomst till viktiga datafiler, ute p flt eller p kontoret.

Med RAID-kabinettet kan du utnyttja hastigheten frn dina M.2 SATA-hrddiskar (NGFF) genom att utnyttja USB 3.1 Gen 2 med dataverfringshastigheter p upp till 10Gbps. Det garanterar enkel tkomst till dina filer fr datamigrering och skerhetskopiering s att du hela tiden kan skra viktig data.

Med flera RAID-alternativ ger M.2 RAID-kabinettet dig kad lagringsstorlek, prestanda, eller redundans. Njut av sinnesro och vetskapen att dina filer hela tiden skerhetskopieras eller utnyttja den hgre hastigheten och kapaciteten med en kombinerad lsning. Kabinettet stder RAID 0, RAID 1, Spanning och JBOD, s att du kan vlja det skerhetskopieringslge du fredrar. Det stder ven SSD TRIM fr kad livslngd och prestanda.

Det dubbla M.2 SATA-kabinettet ger en vldigt brbar lagringslsning. Med sin kompakta design kan du stoppa ner den i datorvskan och ta med den var som helst - till kontoret, labbet eller fr mobil anvndning, s att du kan n din data var du n r. M.2 SATA-kabinettet med dubbla fack r tillverkat med ett hlje i solitt aluminium fr att skydda din data var du n r.

M.2 SATA RAID-kabinettet strmfrses direkt frn USB-porten p din enhet s att extern strm inte behvs. Den levereras med tv USB-kablar (USB-C till Micro-B och USB-A till Micro-B) fr flexibel anvndning med de senaste brbara datorerna och surfplattorna med en USB-Type C-portsamt ldre enheter. Kabinettet r oberoende av OS utan att installation av extra program eller drivrutiner behvs och det r ven kompatibelt med en Thunderbolt 3 USB-C-port.

SM22BU31C3R levereras med alla installationsverktyg som behvs och tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Proffs inom mnga olika branscher, frn fretag till medicin, kan utnyttja den snabba datatkomsten fr sin USB-C- eller USB-A-kapabla brbara dator, surfplatta, smarttelefon eller stationra dator
- Mobila proffs kan anvnda tv M.2 (NGFF) SATA SSD-enheter fr att f tkomst till, fra ver och skerhetskopiera filer snabbare ver USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- teranvnd eller f ny anvndning av M.2 SATA-hrddiskar fr att f mer PC-lagring eller fr att skerhetskopiera data
- Idealisk fr att skydda hrddiskar mot damm och andra potentiella faror
- F tkomst till hrddiskar fr dataterstillning, skerhetskopiering eller reparation

Features

- Maximera prestandan p dina M.2 SATA-hrddiskar (NGFF) med USB 3.1 Gen 2-anslutning (10Gbps)
- Lgg till snabb och brbar lagring till din brbara dator, surfplatta, smarttelefon eller stationra dator med USB-C eller USB-A
- Stder RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG) fr optimal prestanda, kapacitet och redundans
- Stder SSD TRIM fr kad livslngd och prestanda
- Kabinett i solitt aluminium med std fr SATA I, II, III (upp till 6Gbps)
- Stder alla vanliga M.2 SATA SSD-enheter och lter dig montera flera hrddisklngder: 30 mm (2230), 42 mm (2242), 60 mm (2260) en 80 mm (2280)
- Baktkompatibel med USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x
- Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
- Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Fikt(ar)	No
	Grnssnitt	USB 3.1 Gen 2
	Busstyp	USB 3.1 Gen 2
	Antal enheter	2
	Enhetsstorlek	22mm - M.2 SATA
	Enhetsstyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Enhetsinstallation	Fixed
	Stdda enhetshjd(er)	2230
	Stdda enhetshjd(er)	2242
	Stdda enhetshjd(er)	2260
	Stdda enhetshjd(er)	2280
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R

Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	10Gbps
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-std	Yes
	TRIM Support	Yes
	4Kn Support	Yes
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	Port Multiplier	Yes
	RAID	Yes
	RAID-lgen som stds	BIG (Spanning or Concatenation)
	RAID-lgen som stds	RAID 0 (Striped Disks)
	RAID-lgen som stds	RAID 1 (Mirrored Disks)
	RAID-lgen som stds	JBOD - (Just a Bunch of Disks)
	RAID-lgen som stds	2TB
	Maximal enhetskapacitet	Ej kompatibel med M.2 NVMe eller AHCI PCI-Express SSD-enheter
	Allmna specifikationer	35000
	Medeltid mellan fel (MTBF)	
Kontakt(er)	Enhetskontakter	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
	Vrdkontakter	USB 3.1 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Srskilda anmrkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	Lsa/skriva (grn)
	LED-indikatorer	Fel/ombyggt (rd)
Strm	Power Source	USB-Powered
Milj	Drifttemperatur	0C to 60C (32F to 140F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 70C (-4F to 158F)
	Luftfuktighet	0% ~ 90% RH
Utseende	Frg	Black

Kabinetttyp	Aluminum
Maximal enhetshjd	3.1 in [80 mm]
Produktlngd	3.9 in [100 mm]
Produktbredd	3.1 in [80 mm]
Produktthjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.4 oz [96 g]

Frpackning	Package Length	6.5 in [1.6 cm]
	Package Width	5.2 in [1.3 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	6.9 oz [195 g]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	M.2 SATA-kabinett
	Ingr i paketet	USB-A till Micro-B-kabel - 46 cm
	Ingr i paketet	USB-C till Micro-B-kabel - 46 cm
	Ingr i paketet	monteringsskruvar fr hlje
	Ingr i paketet	paket med M.2-monteringsutrustning
	Ingr i paketet	Skruvmejsel
	Ingr i paketet	snabbstartsguide

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

