Caja Externa USB-C de 10Gbps a NVMe M.2 or SSD SATA M.2 - Carcasa de Aluminio Portátil para SSD NGFF M.2 PCIe/SATA - con Cables USB C y USB A - USB Tipo C - Soporta 2230/2242/2260/2280

ID del Producto: SM2E1BMU31C

Convierta su unidad de disco duro PCIe M.2 NVMe o SATA AHCI M.2 SSD en una solución de almacenamiento externo a través de USB, altamente portátil. Esta caja incluye USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) compatible con UASP y PCIe 3.0, y velocidades reales de transferencia de datos de lectura/escritura de hasta 1GB por segundo. Gracias a que funciona con unidades de disco duro SATA y en PCIe, esta caja le garantiza compatibilidad prácticamente con cualquier unidad M.2, tanto M-Key (PCIe), como B+M-Key (SATA), de tamaños 2230/2242/2260/2280.

El puerto USB 3.2 Gen 2x1 10Gbps (que también se conoce como USB 3.1 Gen 2) es retrocompatible con USB 3.1 Gen 1 5Gbps (que también se conoce como USB 3.0), USB 2.0 y USB 1.1.

Compatible con unidades M.2 tanto SATA como PCIe NVMe, esta caja soluciona el problema tan frecuente de tener que identificar qué unidad es compatible con su unidad M.2. Si su unidad M.2 es del tipo SATA o PCIe NVMe, puede estar seguro de que esta caja le proporcionará una solución de alto rendimiento que convertirá su unidad M.2 en una unidad de almacenamiento externo. Para mayor compatibilidad, la caja funciona con unidades de altura diferente, como 2230, 2242, 2260 y 2280mm, Samsung (850, 860, 870, 950, 960, 970) Kingston, Seagate, Western Digital (WD), HP e Intel.

Para compatibilidad multiplataforma, esta caja, que cuenta con un puerto USB C de salida para conexión anfitrión a través de dos cables: Un cable USB C a USB C (50cm) y un cable USB C a USB A (25 cm). Esto, junto con su retrocompatibilidad con el protocolo USB le garantiza que esta caja para disco duro M.2 funcione prácticamente con cualquier ordenador que tenga una entrada USB A, USB C o Thunderbolt 3.

Aproveche las altas velocidades de su unidad de disco duro M.2 NVMe o SATA, mediante esta caja para SSD externo. El rendimiento teórico máximo de su puerto USB 3.2 Gen 2x1 es de 10Gbps. Es decir, el doble de lo que ofrece un puerto USB 3.2 Gen 1x1, con solo 5Gbps. La caja también es compatible con PCIe 3.0, lo que combinado con una unidad M.2 NVMe, le permite aprovechar al

máximo el rendimiento de su puerto USB 3.2 Gen 2x1.

Esta caja de aluminio no cuenta con ventilación forzada, sino con aberturas que le facilitan la máxima disipación de calor, garantizando un funcionamiento silencioso a una temperatura óptima para mantener el rendimiento y así evitar daños por sobrecalentamiento.

Esta caja delgada, de bolsillo, para unidades M.2 PCIe NVMe o SATA, ha sido especialmente diseñada para favorecer su movilidad. Ocupa poco espacio y cabe sin problemas en la bolsa de su ordenador portátil. Su caja de aluminio liviano, pero durable, garantiza que su unidad se mantenga protegida mientras la lleva consigo.

La caja para unidades SSD M2 SATA o M.2 NVMe externas no tiene ninguna complicación ya que permite la instalación plug-and-play, si necesidad de software controlador. Viene acompañada de un destornillador y no se necesitan más herramientas.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Cree una solución de almacenamiento portátil y de alto rendimiento

• Acceda a su unidad NVMe o SATA externa a velocidades de transferencia ultrarrápidas

• Las velocidades superiores resultan ideales para tareas relacionadas con la migración de datos

Características

• ALTO RENDIMIENTO: Solución de almacenamiento externo USB-C o USB-A para su SSD PCIe M.2 NVMe o SATA M.2 AHCI - Esta caja cuenta con USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) con soporte UASP y PCI Express 3.0 - Retrocompatible con USB 3.0/2.0

• COMPATIBILIDAD M.2: M.2 PCIe NVMe (M-Key) y M.2 SATA (B+M-Key); Funciona con unidades SSD 2230/2242/2260/2280 incluyendo unidades Samsung 850/860/870/950/960/970, Kingston, Seagate, Western Digital, HP e Intel SSD; NO COMPATIBLE W/22110mm

• COMPATIBILIDAD CON HOSTS: Incluye dos cables USB host independientes para ofrecer compatibilidad con dispositivos host USB Tipo-A y USB Tipo-C/Thunderbolt 3/4 como iPhone 15 (Plus/Pro/Max) y superiores/MacBook/MacBook Pro/Chromebook Pixel

• DURABILIDAD Y FIABILIDAD: Caja de aluminio que protege la unidad SSD - Orificios de ventilación y almohadillas térmicas para la disipación del calor para niveles estables de rendimiento - Ideal para copias de seguridad y recuperación de datos

• FÁCIL INSTALACIÓN: La caja adaptadora para SSD M2 SATA o M.2 NVMe admite la instalación plug & play sin controladores y la instalación de la Unidad sin complicaciones (destornillador incluido) - Cable USB-C de 50cm y cable USB-A de 25cm incluidos

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Interfaz	USB 3.2 Gen 2
	Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Cantidad de Unidades	1
	Tamaño de la Unidad	22 mm - M.2 NVMe
	Unidades Compatibles	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
		M.2 (SATA, B+M-Key, NGFF)
	Instalación de la Unidad	Fijo
	Altura(s) posible(s) de la unidad	2230
		2242
		2260
		2280
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL9210B
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí

	TRIM Support	Sí
	4Kn Support	Sí
	Tipo y Velocidad	NVMe (PCIe Gen 3)
	Índice de Inserción	USB-C: 10.000 ciclos M.2: 60 ciclos
	Especificaciones Generales	Totalmente compatible con las unidades de disco duro PCIe NVMe, M.2 SATA y AHCI
	MTBF	112.000 horas
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Windows 7 y versiones anteriores de Windows no son compatibles con TRIM en conjunto con dispositivos USB de almacenamiento.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)

	Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Producto	1.6 in [4.0 cm]
	Ancho del Producto	5.1 in [13.0 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	2.6 oz [74.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
	Ancho de la Caja	6.1 in [15.6 cm]
	Altura de la Caja	1.5 in [3.7 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.8 oz [192.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Caja SSD M.2 1 - Cable USB-C a USB-C 1 - Cable USB A a USB C 1 - Kit de tornillos de instalación de disco duro 1 - Microdestornillador 2 - Almohadillas Térmicas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.