

Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

ID del Producto: SMFIBLCLC10



El cable de fibra óptica (10 m), LC a LC, dúplex de modo único, modelo SMFIBLCLC10, con fibra óptica de 9/125 micrones, permite transmisiones de datos a alta velocidad y alto ancho de banda, a través de redes Gigabit Ethernet y canal de fibra, con soporte para aplicaciones dúplex de modo único.

Este cable para red LC-LC está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego: solución ideal para entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Cada cable para red de fibra óptica dúplex 9/125 (OS1) de modo único ha sido sometido a pruebas individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de fiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet Gigabit
- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- Conexiones de fibra óptica en paneles de parcheo, concentradores, conmutadores y enrutadores

Características

- 2 conectores macho LC modo único
- OS1 (9/125)
- Recubrimiento LSZH
- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Conectores moldeados

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tamaño de Fibra	9/125

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100Gbps
Clasificación de Cables	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Clasificación de Fibra	OS1
Tipo de Fibra	Modo Único

Conector(es)

Conector A	Dúplex de fibra óptica LC
Conector B	Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90%

Características
Físicas

Color	Amarillo
Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	4.9 oz [140.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [25.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [149.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Cable (10 m) para red de fibra óptica dúplex de modo único, LC a LC
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

