

Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 4 m

ID prodotto: SMFIBLCLC4



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a LC 4 m SMFIBLCLC4 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

## Caratteristiche

- 2 connettori maschio LC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

---

### Prominence

Norme di garanzia	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 4m Fiber Optic Cable - Single-Mode Duplex 9/125 LSZH - LC/LC

---

### Hardware

Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	9/125

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OS1
Tipo fibra	Modalità singola

---

### Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	LC duplex in fibra ottica

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



conservazione

Umidità 0~90% RH

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Giallo
Lunghezza cavo	13.1 ft [4 m]
Lunghezza prodotto	13.1 ft [4.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	2.0 oz [56.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [66.0 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 4 m
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

