

Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 10 m

ID prodotto: SMFIBLCSC10



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a SC 10 m SMFIBLCSC10 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

Caratteristiche

- 1 connettore maschio LC modalità singola
- 1 connettore maschio SC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	9/125

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OS1
Tipo fibra	Modalità singola

Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	Duplex SC in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Umidità 0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Giallo
Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	4.7 oz [134.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.1 in [28.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.0 oz [143.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 10 m
-----------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

