


10 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC

Productcode: SMFIBLCSC10



De SMFIBLCSC10 10 m lange LC naar SC single-mode duplex glasvezelkabel is gemaakt van 9/125 micron glasvezel voor high-speed datatransmissie met hoge bandbreedte via gigabit Ethernet- en Fiber Channel-netwerken, met ondersteuning van duplex single-mode-applicaties.

Deze LC-SC patchkabel is voorzien van een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand – een ideale oplossing voor industriële omgevingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Elke duplex 9/125 (OS1) single-mode glasvezelpatchkabel is individueel getest en valt altijd binnen de acceptabele optische insteekverliesgrenzen voor gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bestemd voor gigabit Ethernet- en Fiber Channel-applicaties
- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen

- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Glasvezelverbindingen in patchpanelen, hubs, switches, routers

Eigenschappen

- 1 LC SM mannelijke connector
- 1 SC SM mannelijke connector
- OS1 (9/125)
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Optische demping voldoet aan of overtreft de industrienormen
- Aangegoten connectors

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Glasvezelformaat	9/125
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelclassificatie	OS1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
Glasvezeltype	Single-Mode

Connector(en)

Connector A	1 - Glasvezel LC duplex
Connector B	1 - Glasvezel SC duplex

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Geel
	Kabellengte	32.8 ft [10 m]
	Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
	Breedte product	0.0 in [0.0 cm]
	Hoogte product	0.0 in [0.0 cm]
	Gewicht product	4.7 oz [134.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.6 in [16.7 cm]
	Package Width	7.8 in [19.9 cm]
	Package Height	1.5 in [3.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.4 oz [152.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 10 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.