


Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 4 m

ID prodotto: SMFIBLCSC4



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a SC 4 m SMFIBLCSC4 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità, è inoltre dotato della garanzia a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

## Caratteristiche

- 1 connettore maschio LC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati
- 1 connettore maschio SC modalità singola

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra	9/125

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	100 Gbps
Classe cavo	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra	OS1
Tipo fibra	Modalità singola

---

### Connettore/i

Connettore A	LC duplex in fibra ottica
Connettore B	Duplex SC in fibra ottica

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Umidità 0~90% RH

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Giallo
Lunghezza cavo	13.1 ft [4 m]
Lunghezza prodotto	13.1 ft [4 m]
Peso prodotto	2.3 oz [64 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 oz [74 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 4 m
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

