


Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 7 m

ID prodotto: SMFIBLCSC7



Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a SC 7 m SMFIBLCSC7 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel
- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
- Sistemi a banda larga

- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

Caratteristiche

- 1 connettore maschio LC modalità singola
- 1 connettore maschio SC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Dimensioni fibra	9/125
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Classificazione fibra	OS1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Tipo fibra	Modalità singola

Connettore/i

Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica
Connettore B	1 - Fibra Ottica SC Duplex

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
-------------------------	-------------------------------

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Giallo
Lunghezza del cavo	23.0 ft [7 m]
Lunghezza prodotto	23.0 ft [7 m]
Peso prodotto	3.5 oz [99 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.7 cm]
Larghezza del Pacco	7.7 in [19.5 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 oz [108.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 7 m
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.